

グラウト流量・圧力測定装置 **EK 26S**

データ処理対応形



装置の特長

1. 全ての機能がこれ1台でOKです。

(社)日本薬液注入協会認定仕様適合品
複相/単相、一般注入工法、データ記録、通信システム機能(オプション)

2. ステップ毎の仕様設定ができます。

ショート量・ロング量・ステップの20段階の設定登録で自動注入ができます。

3. グラウトデータをメモリーカードで出力できます。

日報作成を自動化できます

4. オンライン・グラウト管理システムができます(オプション)。

外形寸法・仕様

記録部



(260W×425D×392H)約23kg

検出部

(配管径:25A)



(217W×285D×382H)約16kg

切替バルブ



(300W×300D×491H)約15kg

項 目		仕 様
測定流体		セメントミルク、薬液注入溶液、水および泥水
流量	流量定格	60 L/min
	流量積算値	5桁 (0 ~ 99,999 L)
	ステップカウンター	3桁 (0 ~ 999)
	プリセットカウンター	4桁 (0 ~ 9,999 L)
圧力	圧力定格	6.0 MPa
測定精度		± 1 % of FS. (JIS-C-1103 指示電気計器 に準ず)
記録	記録紙	100 mm 幅 チャート送り速度:120 mm/h
	記録ペン	流量:赤ペン、圧力:緑ペン、印字:紫ペン(完了/定刻印字)
	データの記録	メモリーカード(コンパクトフラッシュ 16MB) 別途 カードアダプターが必要です。
注入仕様設定		20段階、1~999ステップ
電 源		AC 100V、AC 200V (フリー電源) 但し、切替バルブ使用するときには AC200V ±10%

販売代理店 東陽商事株式会社

製造元 エルクテック株式会社

本社・東京支店 〒114-0022 東京都北区王子本町2丁目25番3号

TEL: 03-3906-8601 FAX: 03-3906-8637

仙台支店 〒983-0044 仙台市宮城野区宮千代3丁目9番9号

TEL: 022-231-6341 FAX: 022-231-6339

大阪支店 〒564-0053 大阪府吹田市江の木町24番35号

TEL: 06-6389-8261 FAX: 06-6389-8267

福岡支店 〒816-0096 福岡市博多区東光寺町1丁目10-30

TEL: 092-483-2011 FAX: 092-483-2013

札幌営業所 〒004-0802 札幌市清田区里塚2条6-5-10

TEL: 011-886-7311 FAX: 011-886-7312

機械センター 〒278-0002 千葉県野田市木野崎字南671

TEL: 0471-38-3221 FAX: 0471-38-3222

本 社

〒238-0311 神奈川県横須賀市太田和1-41-1

TEL: 046-858-0612 FAX: 046-858-0615

東北テクニカルセンター

〒963-6312 福島県石川郡玉川村小高字平ヶ谷6

TEL: 0247-57-4520 FAX: 0247-57-4521

大阪テクニカルセンター

〒578-0911 大阪府東大阪中新開1-6-12

TEL: 0729-65-3611 FAX: 0729-65-3620